

Garant**Držalo za zarezovalno struženje eco, desno, Širina držala/zareze w: 16/3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273835 16/3
GTIN	4045197517302
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

Iz zelo trdega orodnega jekla ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine. $8 \times w$

Napotek:

Maksimalni \varnothing = omejen \varnothing obdelovanca zaradi izvedbe.

Od globine zareza 19,5 mm (do širine zareza 3 mm) oz. od globine zareza 24,5 mm (od širine zareza 4 mm) pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd.

Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art. 273656 – 273670.

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče samo v povezavi z držali GARANT Master eco art. 319006–319136.

Tehnični opis

Vijak	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Funkcijska širina L_4	16 mm
Globina zareze t_{maks}	25 mm
Širina zareze w	3 mm
Dolžina glave L_1	43 mm
Celotna dolžina L	90 mm
Serija	Eco
maksimalni \varnothing	50 mm

Širina držala b	16 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 5	279815 5
-----------------------	----------