

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 16/11mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261130 16/11
GTIN	4045197656094
Razred artikla	21T

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	A16Q SVQBR/L11
Velikost ploščice	11 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	21 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 22
Dolžina glave L_1	16,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1103..
Srednji premik L_3	11 mm
Celotna dolžina L	180 mm
Višina vpenjanja L_2	15,5 mm
Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
Ø držala D_s	16 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500