



## Obesni prstani z matico, Ø navoja: M24



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086477 M24
GTIN	2050001741844
Razred artikla	08Y

### Opis

#### Izvedba:

Izredno čvrsti obesni prstani z vijakom/matico, lakirani z rdečo barvo.

#### Napotek:

Obesnih prstanov z vijakom ali matico ni dovoljeno obremenjevati pod kotom 90° glede na os vijaka!

**SF 4:1 = varnostni faktor 4.**

### Tehnični opis

Dolžina navoja matice E	20 mm
Zunanji Ø obroča B	90 mm
Notranji Ø obroča A	50 mm
Masa	0,9 kg
Ø naležne zveze C	50 mm
Celotna višina F	90 mm

## Podatkovni list

Ø navoja	M24
Mera D	20 mm
Nosilnost WLL SF 4:1	8 t
Vrsta izdelka	Obesni prstan z vijakom