

**VBMT 110308, Zvrst: CA6525****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261176 CA6525
GTIN	4960664492343
Razred artikla	25E

Opis

VBMT 110308 CA6525 Zvrst: CA6525
Lomilec odrezkov: HQ
Globina reza a_p : 0,5 - 2 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 140 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 140 m/min
Lomilec odrezkov	HQ
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Zvrst	CA6525
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 110308
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje