

**Garant****Nož za zarezovanje, okrogli, notranji, levi, L1 = 20 mm, Ø Dmin/W: 5,2/1 mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270342 5,2/1
GTIN	4045197468437
Razred artikla	211

## Opis

### Uporaba:

Za nosilce rezil art. 270200 – 270204.

## Tehnični opis

Središčna razdalja konic $L_3$	2,45 mm
Minimalni Ø $D_{min}$	5,2 mm
maksimalna globina rezanja $t_{maks}$	1 mm
Ø držala d	5 mm
Radij R	0,5 mm
Prevesna dolžina $L_1$	20 mm
Značilnost blagovnega imena	$L_1 = 20$ mm
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	250 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	200 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	200 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	160 m/min	P

Jeklo < 750 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	60 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	30 m/min	S
GG(G)	primerno	90 m/min	K
CuZn	primerno	150 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
prekinjeno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		