

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 25/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261131 25/16
GTIN	4045197653666
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Srednji premik L_3	17 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	32 mm
ISO-oznaka držala	A25R SVQBR/L16
Dolžina glave L_1	40 mm
Velikost ploščice	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1604..
Celotna dolžina L	200 mm
Višina vpenjanja L_2	23 mm
Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
Ø držala D_s	25 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 8	269028 8
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500