


Garant**Komplet svedrov VHM GARANT Uni Hero s cilindričnim držalom DIN 6535 HA, 5 kos****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG1255 7,3
GTIN	4067263106562
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

Maksimalna univerzalnost in ekonomičnost v enem orodju. **Robustna zasnova orodja** in **konveksno-konkavno zaobljen rezalni rob** za optimalno stabilnost orodja in lomljenje odrezkov v širokem naboru materialov. **Posebna geometrija prostora za odrezke** in **polirani prostori za odrezke** za idealno odvajanje odrezkov in najvišjo procesno zanesljivost. **Izjemno gladka visokozmogljiva prevleka TiAlSiN** za učinkovito zmanjšanje obrabe in nabiranje robov. **Kot številka: 123020.**

Oblika HB je dobavljiva po enaki ceni z art. GG1258.

Napotek:

Dolžina utorov $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Artikli s cenami v oklepajih: Drugačen čas dostave in minimalna količina naročila 3 kosov.

Tehnični opis

Toleranca nazivnega Ø	h7
Vsebina	5"
Nazivni Ø D_c	7,3 mm

Podatkovni list

Standard	Tovarniški standard
Dolžina utorov L_c	76 mm
Število rezil Z	2
Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2	65,1 mm
Celotna dolžina L	114 mm
Ø držala D_s	8 mm
Podajanje f v jeklo $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,16 mm/v
Prevleka	TiAlSiN
Rezalni material	VHM
Izvedba	8×D
Kot konice	140 stopinj
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Notranje hlajenje	da, s 25 bari
Strategija odrezovanja	HPC
Polstandardno	da
Barvni prstan	oranžen
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	140 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	150 m/min	N
Jeklo $< 500 \text{ N/mm}$	primerno	120 m/min	P
Jeklo $< 750 \text{ N/mm}$	primerno	115 m/min	P
Jeklo $< 900 \text{ N/mm}$	primerno	110 m/min	P
Jeklo $< 1100 \text{ N/mm}$	primerno	80 m/min	P
Jeklo $< 1400 \text{ N/mm}$	primerno	70 m/min	P
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	primerno	65 m/min	M
INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	primerno	60 m/min	M

Podatkovni list

Ti > 850 N/mm ²	primerno	35 m/min	S
GG(G)	primerno	95 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
Zrak	pogojno primerno		

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG1255 7,3