

Garant

Mikro nož za struženje navoja, polni profil 60°, notranji, desni, L1 = 16 mm, Ø D_{min}/korak: 4,4/0,5mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	270400 4,4/0,5
GTIN	4045197467409
Razred artikla	21I

Opis**Uporaba:**

Za nosilce rezil art. 270200 – 270204.

Tehnični opis

Minimalni Ø D _{min}	4,4 mm
Čelna razdalja navojnih konic Y	0,4 mm
Središčna razdalja konic L ₃	1,9 mm
Kakovost	DIN 13 6H
Minimalno pristavljanje h _{min}	0,29 mm
Ø držala d	4 mm
Serija	Micro
Prevesna dolžina L ₁	16 mm
Značilnost blagovnega imena	L ₁ = 16 mm
Kot profila	60 stopinj
Vrsta navoja	M
Vrsta navoja	MF
Vrsta izdelka	Nož za struženje navoja

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	200 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	200 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	150 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	60 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	primerno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	30 m/min	S
GG(G)	primerno	90 m/min	K
CuZn	primerno	150 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
mokro maks.	primerno		