

Garant

Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°; zunanji navoj, desna, HB7010, Korak: 1mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	270700 1
GTIN	4045197367679
Razred artikla	21J

Opis**Izvedba:**

Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60° za zunanji navoj po DIN/ISO R 262 (DIN 13) tolerančni razred 6g.

Tehnični opis

Rezalni material	HM
Korak navoja	1 mm
Notranja/zunanja uporaba	zunaj
Vrsta uporabe	desno
Profil rezalnih obračalnih ploščic	Polni profil
Zvrst	HB7010
Kakovost	DIN 13 6g
Vrsta navoja	M
Vrsta navoja	MF

Vrsta navoja	MF-LH
Vrsta navoja	M-LH
Kot profila	60 stopinj
Debelina	3,6 mm
Velikost ploščice L	16 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno	250 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	180 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	130 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	90 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	50 m/min	S
GG(G)	primerno	130 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	150 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		