


Garant

Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°; zunanji navoj, desna, HB7125, Korak: 0,7mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	270704 0,7
GTIN	4045197453013
Razred artikla	21J

Opis**Izvedba:**

Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60° za zunanji navoj po DIN/ISO R 262 (DIN 13) tolerančni razred 6g.

Tehnični opis

Rezalni material	HM
Korak navoja	0,7 mm
Vrsta uporabe	desno
Notranja/zunanja uporaba	zunaj
Profil rezalnih obračalnih ploščic	Polni profil
Zvrst	HB7125
Kakovost	DIN 13 6g
Vrsta navoja	MF
Vrsta navoja	M

Vrsta navoja	MF-LH
Vrsta navoja	M-LH
Kot profila	60 stopinj
Debelina	3,6 mm
Velikost ploščice L	16 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	primerno	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	60 m/min	S
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	primerno		
prekinjeno	primerno		
mokro maks.	primerno		