

Garant**Vpenjalna glava, oblika ADB, SK 40 A = 130, Vpenjalni Ø D1: 20mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	300270 20
GTIN	4045197283054
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

Z izvrtino Balluff/RFID-čip.

GARANT –Vsa držala prenapeta (miren tek!). Kakovost centriranja G 2,5 / 25000 min⁻¹.**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	130 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	20
Vpenjalni Ø D ₁	20 mm
Zunanji Ø D	52 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 130
Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹

Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

Pribor

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Vpenjalni ključ za pritezne čepedIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40

Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 20 mm	309900 20