

**Garant****Nosilec rezila eco ravni, desni, Širina zareze w: 3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273880 3
GTIN	4045197517555
Razred artikla	21W

**Opis****Uporaba:**

V povezavi z držali GARANT eco art. **273840 – 273846**.

**Obseg dobave:**

Brez montažnih vijakov (so v dobavi z držalom).

**Pazi:**

Brez montažnih vijakov (so v dobavi z držalom).

z notranjim hlajenjem: da

maksimalna globina rezanja  $t_{maks}$ : 21 mm

Vpenjalni vijak: 279815 9

**Tehnični opis**

maksimalna globina rezanja $t_{maks}$	21 mm
Širina zareze w	3 mm
Serija	Eco
Vpenjalni vijak	279815 9
Vrsta uporabe	desni
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nosilec rezila

---

**Pribor**

Vpenjalni vijak	279910
Vpenjalni vijak Tip 9	279815 9