

**Garant****Držalo za zarezovalno struženje eco, levo, Širina držala/zareze w: 20/4mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273861 20/4
GTIN	4045197582065
Razred artikla	21W

## Opis

### Izvedba:

Iz zelo trdega orodnega jekla ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

### Napotek:

Od globine zarez 19,5 mm (do širine zarez 3 mm) oz. od globine zarez 24,5 mm (od širine zarez 4 mm) pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd. Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art. 273656 – 273670. Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče samo v povezavi z držali GARANT Master eco art. 319006–319136.

## Tehnični opis

Funkcijska širina $L_4$	21,5 mm
Širina zareze w	4 mm
Dolžina glave $L_1$	48 mm
Vijak	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Globina zareze $t_{maks}$	28 mm
Celotna dolžina L	107 mm
Serija	Eco
Širina držala b	20 mm

Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	da
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

## Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX30	674248 TX30
Vpenjalni vijak Tip 7	279815 7
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
Vpenjalni vijak Tip 6	279815 6
8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600