

Garant**Držalo za notranje struženje eco, desno, Ø DS: 32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273850 32
GTIN	4045197517500
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

Sistem držal za struženje GARANT eco z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva na rezilo.

Primerno za :

Nosilec rezil art. 273886.

Obseg dobave:

Vklj. z montažnimi vijaki

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. **317900** – **319886** in nosilci rezil GARANT eco art. **273880** – **273891**. Glede na vpenjalno situacijo in material znižajte tehnične vrednosti za 30 do 50 %.

z notranjim hlajenjem: da

Ø držala D_s: 32 mm

Srednji premik L₃: 18,5 mm

Celotna dolžina L: 250 mm

Vijak: 279815 9

Tehnični opis

Vijak	279815 9
Srednji premik L ₃	18,5 mm
Celotna dolžina L	250 mm
Ø držala D _s	32 mm
Serijska	Eco
Vrsta uporabe	desno

z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Vpenjalni vijak	279910
Vpenjalni vijak Tip 9	279815 9
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500