

**Garant****VB.T 110304, Zvrst: HB7310**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261224 HB7310
GTIN	4045197696243
Razred artikla	21G

### Opis

VB.T 110304 HB7310 Zvrst: HB7310  
Lomilec odrezkov: AM  
Toleranca: G  
Globina reza  $a_p$ : 0,1 - 4 mm  
Podajanje  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 350 - 600 m/min

### Tehnični opis

Globina reza $a_p$	0,1 - 4 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	350 - 600 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje $f$	0,05 - 0,5 mm/v
Glavna uporaba	N

Lomilec odrezkov	AM
Zvrst	HB7310
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBGT 110304
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje