

Garant
Vpenjalna glava, oblika ADB, SK 40 A = 200, Vpenjalni Ø D1: 10mm


Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 300285 10 |
| GTIN | 4045197283207 |
| Razred artikla | 31A |

Opis

Izvedba:

Z izvrtino Balluff/RFID-čip.

GARANT –

Vsa držala prenapeta (miren tek!). Kakovost centriranja G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

| | |
|--|-----------------------------------|
| Previsna dolžina A | 200 mm |
| Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 10 |
| Vpenjalni Ø D ₁ | 10 mm |
| Zunanji Ø D | 35 mm |
| Trn za rezkarje | SK 40 A = 200 |
| Standard | DIN 6359 |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 |
| Oblika | ADB |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm |

| | |
|------------------------|-----------------|
| Strategija odrezovanja | HPC |
| Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |

Pribor

| | |
|--|-----------|
| Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40 | 308660 40 |
| Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40 | 308700 40 |
| Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40 | 308610 40 |
| Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40 | 308625 40 |
| Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40 | 308806 40 |
| Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40 | 308801 40 |
| Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40 | 308802 40 |
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40 | 308760 40 |
| Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40 | 308605 40 |
| Pritezni čepForm A za strmi konus 40 | 308600 40 |
| Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40 | 308740 40 |
| Vpenjalni ključ za pritezne čepelISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40 | 308830 40 |
| Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40 | 308620 40 |
| Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40 | 308785 40 |
| Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40 | 308790 40 |
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40 | 308765 40 |
| Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40 | 308650 40 |
| Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40 | 308635 40 |
| | 308820 40 |

Vpenjalni ključ za pritezne čep DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40

| | |
|--|------------|
| Pritezni čep Mazak, oblika A za strmi konus 40M | 308670 40M |
| Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40 | 308795 40 |
| Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40 | 308640 40 |
| Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40 | 308630 40 |
| Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 40 | 308615 40 |
| Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 10 mm | 309900 10 |