

**Obesni prstani z matico, Ø navoja: M30****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	086477 M30
GTIN	2050001741851
Razred artikla	08Y

Opis**Izvedba:**

Izredno čvrsti obesni prstani z vijakom/matico, lakirani z rdečo barvo.

Napotek:

Obesnih prstanov z vijakom ali matico ni dovoljeno obremenjevati pod kotom 90° glede na os vijaka!

SF 4:1 = varnostni faktor 4.

Tehnični opis

Notranji Ø obroča A	60 mm
Dolžina navoja matice E	24 mm
Masa	1,7 kg
Zunanji Ø obroča B	108 mm
Ø navoja	M30
Celotna višina F	109 mm

Podatkovni list

Ø naležne zveze C	65 mm
Mera D	24 mm
Nosilnost WLL SF 4:1	12 t
Vrsta izdelka	Obesni prstan z vijakom