

Garant**eco-držalo za struženje, desno, Širina držala b: 16mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273845 16
GTIN	4045197517425
Razred artikla	21W

Opis

Izvedba:

Sistem držal za struženje GARANT eco z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva na rezilo.

Primerno za :

Nosilec rezil art. 273881273881 in 273891.

Obseg dobave:

Vklj. z montažnimi vijaki

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. **317900** – **319886** in nosilci rezil GARANT eco art. **273880** – **273891**. Glede na vpenjalno situacijo in material znižajte tehnične vrednosti za 30 do 50 %.

z notranjim hlajenjem: da

Dolžina glave L_1 : 20,5 mm

Celotna dolžina L: 79 mm

Vijak: 279815 9

Tehnični opis

Dolžina glave L_1	20,5 mm
Vijak	279815 9
Širina držala b	16 mm
Celotna dolžina L	79 mm
Serijska	Eco

Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo za struženje

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 9	279815 9
Vpenjalni vijak	279910
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500