

Garant**VBMT rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7130-2, Velikost: 160402****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3556 160402
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Radij rezila	0,2 mm
število kosov	50
Globina reza $a_{p \text{ maks}}$	2,5 mm
Globina reza $a_{p \text{ min}}$	0,15 mm
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 270 mm/min
Vsebina	261150 HB7130-2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Glavna uporaba	M
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 160402

Podatkovni list

Zvrst	HB7130-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3556 160402