

**TNMG obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50 kosov, HBT020,
Velikost: 160404****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3921 160404
GTIN	4067263093442
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza $a_{p \text{ maks}}$	4 mm
Podajanje f	0,1 - 0,45 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160404
Vsebina	251564 HBT020
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Globina reza $a_{p \text{ min}}$	0,25 mm
Glavna uporaba	P
Prevleka	TiCN
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 280 mm/min
Globina reza a_p	0,8 - 5 mm
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
število kosov	50
Zvrst	HBT020
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	PM

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3921 160404