

**Varčno pakiranje VNMG rezalna obračalna ploščica srednja obdelava 30 kosov HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3924 160404
GTIN	4067263843795
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza $a_{p\ min}$	0,25 mm
Vsebina	251828 HBT020
Podajanje f	0,1 - 0,45 mm/v
Prevleka	TiCN
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	finna obdelava
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza $a_{p\ maks}$	2,5 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza a_p	0,8 - 4 mm
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 280 mm/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160404
število kosov	30
Zvrst	HBT020
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	PM

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3924 160404