

**Varčno pakiranje WNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov
HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3926 080404
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Rezalni material	Karbidna trdina
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 330 mm/min
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	2,75 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,25 mm
Vsebina	251939 HBT020
Glavna uporaba	P
Prevleka	TiCN
število kosov	30
Zvrst	HBT020
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	PF

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3926 080404
