

Garant**VBMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 30 kosov, HB7140-2,
Velikost: 110304****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3560 110304
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 110304
Prevleka	prevlečeni
Radij rezila	0,4 mm
Vsebina	261224 HB7140-2
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 mm/min
Globina reza $a_{p\ min}$	0,25 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza $a_{p\ maks}$	1,75 mm

Podatkovni list

Toleranca	M
število kosov	30
Zvrst	HB7140-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	VM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3560 110304