

Garant**CNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7010-2, Velikost: 120404****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2403 120404
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Vsebina	250058 HB7010-2
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza $a_{p \text{ maks}}$	4,25 mm
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	170 - 500 mm/min
Globina reza $a_{p \text{ min}}$	0,25 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Glavna uporaba	P
število kosov	50
Zvrst	HB7010-2
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2403 120404
