

**CNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7020-2, Velikost: 09T308****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2405 09T308
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 09T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	3,25 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	160 - 400 mm/min
Radij rezila	0,8 mm
Vsebina	250052 HB7020-2
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Glavna uporaba	P
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,55 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
število kosov	50
Zvrst	HB7020-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2405 09T308
