

**Garant**

**eco-nosilec rezil, konveksen za plano zarezovanje, desni, Ø območja zareze  
D1/D2: 53/76mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273886 53/76
GTIN	4045197516497
Razred artikla	21W

**Opis****Uporaba:**

V povezavi z držali GARANT eco art. **273840–273851**.

**Pazi:**

Brez montažnih vijakov (so v dobavi z držalom).

**Napotek:**

$D_1$  = minimalni Ø za 1. zarezo/ $D_2$  = maksimalni Ø za 1. zarezo.

z notranjim hlajenjem: da

Širina zareze  $w$ : 3 mm

maksimalna globina rezanja  $t_{maks}$ : 13 mm

Vpenjalni vijak: 279815 9

**Tehnični opis**

minimalni Ø 1. zareze $D_1$	53 mm
maksimalna globina rezanja $t_{maks}$	13 mm
minimalni Ø 1. zareze $D_2$	76 mm
Serija	Eco
Vpenjalni vijak	279815 9
Vrsta uporabe	desni
z notranjim hlajenjem	da

Širina zareze w	3 mm
Vrsta izdelka	Nosilec rezila

---

**Pribor**

Vpenjalni vijak Tip 9	279815 9
Vpenjalni vijak	279910