

Garant**CNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7020-2, Velikost: 120408****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2405 120408
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	160 - 400 mm/min
Radij rezila	0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	4,25 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Vsebina	250060 HB7020-2
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Glavna uporaba	P
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,55 mm
število kosov	50
Zvrst	HB7020-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2405 120408
