

Garant

**WNMG rezalna obračalna ploščica grobo struženje 50-delna, HB7130-2,
Velikost: 080408**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2993 080408
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 mm/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Globina reza a_p	1,5 - 6 mm
Radij rezila	0,8 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
število kosov	50
Globina reza $a_{p\ min}$	0,55 mm
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Rezalni material	HM
Globina reza $a_{p\ maks}$	2,75 mm
Glavna uporaba	M
Vsebina	252208 HB7130-2

Podatkovni list

Zvrst	HB7130-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VG
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2993 080408