

Garant**Varčno pakiranje SNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov
HB7020-2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2441 120404
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120404
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	160 - 400 mm/min
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	4,25 mm
Radij rezila	0,4 mm
Vsebina	251142 HB7020-2
Rezalni material	Karbidna trdina
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
število kosov	30
Zvrst	HB7020-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2441 120404
