

**Garant****Varčno pakiranje SNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov  
HB7035-2****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | GG2442 120404 |
| GTIN                  | 4067263092278 |
| Razred artikla        | GGN           |

**Tehnični opis**

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| ISO-oznaka obračalne ploščice           | SNMG 120404                             |
| Rezalni material                        | Karbidna trdina                         |
| Globina reza $a_p$                      | 0,3 - 2 mm                              |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave     | Gladilna obdelava                       |
| Število zamenljivih ploščic/rezil       | 8                                       |
| Globina reza $a_{p\text{ maks}}$        | 4,25 mm                                 |
| Globina reza $a_{p\text{ min}}$         | 0,25 mm                                 |
| Glavna uporaba                          | P                                       |
| Podajanje f                             | 0,1 - 0,4 mm/v                          |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 150 - 350 mm/min                        |
| Vsebina                                 | 251142 HB7035-2                         |
| Radij rezila                            | 0,4 mm                                  |
| število kosov                           | 30                                      |
| Zvrst                                   | HB7035-2                                |
| Rezalni pogoji                          | močno prekinjen                         |
| Lomilec odrezkov                        | SS                                      |
| Vrsta izdelka                           | Obračalna rezalna ploščica za struženje |

---

## **Ustreznih izdelkov**

No Shop URL available for: GG2442 120404

---