

Garant**CCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7035-2, Velikost: 120404****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2806 120404
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 mm/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza $a_{p \text{ maks}}$	4,25 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120404
Podajanje f	0,07 - 0,25 mm/v
Vsebina	260064 HB7035-2
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	P
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Globina reza $a_{p \text{ min}}$	0,25 mm

Podatkovni list

število kosov	50
Zvrst	HB7035-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2806 120404