

Garant**Varčno pakiranje SNMG rezalna obračalna ploščica srednja obdelava 30 kosov HB7035-2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2448 120412
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Vsebina	251226 HB7035-2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	finna obdelava
Glavna uporaba	P
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 320 mm/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120412
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Radij rezila	1,2 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza a_p	0,3 - 4 mm
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	4,25 mm
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,8 mm
število kosov	30
Zvrst	HB7035-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustreznih izdelkov

No Shop URL available for: GG2448 120412
