

Garant**CNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7130-2, Velikost: 09T308****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2904 09T308
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Prevleka	prevlečeni
število kosov	50
Rezalni material	HM
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	3:25 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 09T308
Globina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Vsebina	250052 HB7130-2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,55 mm
Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,8 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Podatkovni list

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 270 mm/min
Podajanje f	0,15 - 0,5 mm/v
Zvrst	HB7130-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2904 09T308