

Garant**CNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7140-2, Velikost: 09T308****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2905 09T308
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Prevleka	prevlečeni
število kosov	50
Vsebina	250052 HB7140-2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 230 mm/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 09T308
Podajanje f	0,15 - 0,5 mm/v
Glavna uporaba	M
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza $a_{p \text{ min}}$	0,55 mm
Globina reza $a_{p \text{ maks}}$	3:25 mm

Podatkovni list

Globina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Zvrst	HB7140-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2905 09T308