

Garant

**CCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 30 kosov, HB7035-2,
Velikost: 060202**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2809 060202
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni material	Karbidna trdina
Podajanje f	0,08 - 0,3 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Globina reza $a_{p\ min}$	0,15 mm
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 290 mm/min
Globina reza $a_{p\ maks}$	2 mm
Vsebina	260140 HB7035-2
Radij rezila	0,2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060202
število kosov	30

Podatkovni list

Zvrst	HB7035-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2809 060202