

Garant**CCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov, HB7140-2, Velikost: 09T304****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3502 09T304
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	3,25 mm
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 230 mm/min
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T304
Vsebina	260058 HB7140-2
Glavna uporaba	M
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,25 mm

Podatkovni list

Radij rezila	0,4 mm
število kosov	30
Zvrst	HB7140-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3502 09T304