


TCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov, HBT020, Velikost: 110204

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG3944 110204
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110204
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Vsebina	260966 HBT020
Globina reza a_p	0,4 - 1,5 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Prevleka	TiCN
Globina reza $a_{p\min}$	0,25 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 330 mm/min
Globina reza $a_{p\max}$	2,75 mm
Glavna uporaba	P
število kosov	30

Podatkovni list

Zvrst	HBT020
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	PF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3944 110204