

Garant**CCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7120-1, Velikost: 060202****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3503 060202
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 290 mm/min
Toleranca	M
število kosov	50
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Vsebina	260050 HB7120-1
Globina reza $a_{p \min}$	0,15 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza $a_{p \max}$	2 mm
Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,2 mm
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm

Podatkovni list

Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060202
Zvrst	HB7120-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3503 060202