

Garant**TNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7010-2, Velikost: 160404****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2457 160404
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza $a_{p\min}$	0,25 mm
Glavna uporaba	P
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160404
Vsebina	251432 HB7010-2
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Rezalni material	Karbidna trdina
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	170 - 500 mm/min
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza $a_{p\max}$	4 mm
število kosov	50
Zvrst	HB7010-2
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2457 160404
