

Garant

**CNMG obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7120-1,
Velikost: 09T308**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2909 09T308
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Rezalni material	Karbidna trdina
Glavna uporaba	M
Vsebina	250152 HB7120-1
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 09T308
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
število kosov	50
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	finna obdelava
Radij rezila	0,8 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	3:25 mm
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Toleranca	M
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,55 mm

Podatkovni list

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 260 mm/min
Zvrst	HB7120-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	VM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2909 09T308