

Garant**CNMG obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7120-1,
Velikost: 120404****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2909 120404
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza $a_{p\min}$	0,25 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
število kosov	50
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Globina reza $a_{p\max}$	4:25 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 260 mm/min
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	finna obdelava
Glavna uporaba	M
Toleranca	M

Podatkovni list

Radij rezila	0,4 mm
Vsebina	250156 HB7120-1
Zvrst	HB7120-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	VM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2909 120404