

Garant**Varčno pakiranje CNMG rezalna obračalna ploščica groba obdelava 30 kosov HB7020-2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2414 120408
GTIN	4067263092575
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza a_p	1,5 - 6 mm
Globina reza $a_{p\min}$	0,55 mm
Radij rezila	0,8 mm
Vsebina	250322 HB7020-2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	110 - 360 mm/min
Globina reza $a_{p\max}$	4,25 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
število kosov	30
Zvrst	HB7020-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SG
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2414 120408
