

Garant**TNMG obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50 kosov, HB7020-2,
Velikost: 160404****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2464 160404
GTIN	4067263093404
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza $a_{p\ min}$	0,25 mm
Globina reza $a_{p\ maks}$	4 mm
Vsebina	251542 HB7020-2
Globina reza a_p	0,3 - 4 mm
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160404
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	130 - 370 mm/min
število kosov	50
Zvrst	HB7020-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2464 160404
