

Garant**TNMG obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7035-2,
Velikost: 160404****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2465 160404
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vsebina	251542 HB7035-2
Globina reza $a_{p\ min}$	0,25 mm
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Globina reza $a_{p\ maks}$	4 mm
Radij rezila	0,1 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160404
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	130 - 320 mm/min
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	0,3 - 4 mm
število kosov	50
Zvrst	HB7035-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2465 160404
