

Garant**CNMG obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7140-2,
Velikost: 09T308****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2911 09T308
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	3;25 mm
število kosov	50
Rezalni material	Karbidna trdina
Toleranca	M
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,55 mm
Prevleka	prevlečeni
Vsebina	250152 HB7140-2
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 09T308
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	finna obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Podatkovni list

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 mm/min
Glavna uporaba	M
Zvrst	HB7140-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	VM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2911 09T308