

Garant**CNMG obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7140-2,
Velikost: 120408****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2911 120408
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
število kosov	50
Toleranca	M
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	finna obdelava
Vsebina	250158 HB7140-2
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	4:25 mm
Glavna uporaba	M
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Prevleka	prevlečeni
Rezalni material	Karbidna trdina
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 mm/min

Podatkovni list

ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Globina reza $a_{p\min}$	0,55 mm
Zvrst	HB7140-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	VM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2911 120408