

Garant**CNMG obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7140-2,
Velikost: 120416****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2911 120416
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza $a_{p\min}$	1,05 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120416
Toleranca	M
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	finna obdelava
Glavna uporaba	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 mm/min
Vsebina	250162 HB7140-2
Radij rezila	1,6 mm
Prevleka	prevlečeni
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
število kosov	50

Podatkovni list

Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	4:25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Zvrst	HB7140-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	VM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2911 120416