

Garant**CNMG obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7140-2,
Velikost: 160612****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2911 160612
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160612
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
število kosov	50
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 mm/min
Toleranca	M
Prevleka	prevlečeni
Globina reza $a_{p \text{ maks}}$	5,5 mm
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Radij rezila	1,2 mm
Glavna uporaba	M
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza $a_{p \text{ min}}$	0,8 mm

Podatkovni list

Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Vsebina	250170 HB7140-2
Zvrst	HB7140-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	VM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2911 160612