

Garant**VNMG obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7020-2,
Velikost: 160404****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2476 160404
GTIN	4067263843764
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza $a_{p\ min}$	0,25 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	130 - 370 mm/min
Globina reza $a_{p\ maks}$	2,5 mm
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	finna obdelava
Vsebina	251802 HB7020-2
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160404
Globina reza a_p	0,3 - 4 mm
število kosov	50
Zvrst	HB7020-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2476 160404
