

Garant**CNMG rezalna obračalna ploščica grobo struženje 30 kosov, HB7130-2,
Velikost: 120408****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2913 120408
GTIN	4067263094036
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 mm/min
Globina reza $a_{p \min}$	0,55 mm
Globina reza $a_{p \max}$	4:25 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Globina reza a_p	1,5 - 6 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Rezalni material	Karbidna trdina
število kosov	30
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Glavna uporaba	M
Vsebina	250322 HB7130-2
Zvrst	HB7130-2

Podatkovni list

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VG
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2913 120408